


Manual de instalação para Flexíveis de Inóx **(Alta Pressão)**




Características Técnicas


Bitolas	Temperatura Máxima	Pressão de Trabalho
G 1/2" (DN 15)	110° C (230° F)	200 m.c.a (2000 KPa)




Não instalar o flexível esticado. Verificar o comprimento necessário para a instalação.



Não dobrar o flexível. Fazer curvas suaves.




Não curvar o flexível perto dos terminais.



Passar fita veda rosca somente na metade do niple, rosqueie-o a parte vedada no ponto de saída d'água, dando o aperto com ferramenta adequada.

5



Rosqueie a extremidade do conector giratório na torneira ou misturador, mantendo a guarnição posicionada. Não precisa de veda rosca, pois a vedação é feita pela guarnição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Terminal de saída com conexão giratória;
Malha trançada de aço inoxidável AISI 304;
Tubo interno de borracha EPDM NÃO TÓXICA;
Canopla em aço inoxidável AISI 304;
Resistência à Tração: 600N.

UTILIZAÇÃO

Rosca DN15 (1/2");
Uso água fria e quente até temperatura de 110°C;
Pressão de Trabalho: Até 2000 Kpa ou 200Mca (Metros de coluna d'água).
Produto de acordo com a norma NBR 14878.

MANUTENÇÃO E MANUSEIO

Para maior durabilidade e resistência do produto, principalmente em imóveis não habitados, fechados por longos períodos ou localizados em regiões litorâneas, recomenda-se a aplicação de vaselina líquida nas superfícies metálicas. Caso seja necessário a manutenção deste produto utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Perflex ou nos contate para quaisquer esclarecimentos. A Perflex se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não incluso nesta instrução.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais Perflex são fabricados com os mais avançados padrões de qualidade e são garantidos por 12 anos, a partir da data da aquisição do produto, comprovada através de nota fiscal de compra, devendo nela constar o código e/ou descrição do produto.

A responsabilidade do fabricante restringe-se somente ao produto.

A Perflex oferece a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços executados pela rede autorizada de assistência técnica durante o primeiro ano da garantia.

A Perflex se reserva o direito de alterar os seus produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

Uma vez constatado pela rede Autorizada de Assistência Técnica a inexistência de defeito de fabricação, será do consumidor o ônus dos serviços ou reposição das peças quando for o caso.

No prazo da garantia, fica a critério da Perflex promover o reparo ou substituição das peças defeituosas, conforme entender conveniente, gratuitamente.

O reparo ou substituição das peças defeituosas somente será realizado em nossa rede de Assistência Técnica Autorizada, pois, somente estes estão autorizados a reparar o produto no prazo da garantia.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Peças perdidas;
- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas, maus tratos, manuseio inadequado e instalação incorreta;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, líquidos corrosivos, solventes, abrasivos, inclusive saponáceo, palha de aço, esponja dupla face), instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica;
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Aplicações de peças não originais ou inadequadas;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas à mesma e que venham a causar mau funcionamento;
- Os produtos instalados em locais públicos e/ou de uso coletivo terão o período de garantia reduzido em 50%.
- Produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano;
- Este certificado tem validade restrita ao Território Nacional.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Os Mecanismos MVSC terão garantia de 2 (dois) anos;

As duchas manuais plásticas terão garantia de 1 (um) ano.



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – SAC

Preferencialmente pelo email:

sac@perflex.com.br

ou fone (+55) 11 4674 - 7300

Visite nosso Site: www.perflex.com.br



Rua Masato Sakai, 559 | Jardim Triângulo
Ferraz de Vasconcelos | SP | Brasil | 08538 300
Tel: (+55) 11 4674 7300 | Fax: (+55) 11 4674 1399
www.perflex.com.br | sac@perflex.com.br