



## Manual de instalação para Registros de Pressão



### Características Técnicas

Bitolas	Pressão Estática	Temperatura Máxima
DN 15 (1/2") DN 20 (3/4")	400 KPa	70° C (158° F)

## Instalação



**Medidas máximas e mínimas do embutimento do registro.**

REGISTRO DE PRESSÃO		
BITOLA	MÁX.	MÍN.
DN 15 (1/2")	61mm	51mm
DN 20 (3/4")	70mm	60mm

REGISTRO DE PRESSÃO 1/4 VOLTA		
BITOLA	MÁX.	MÍN.
DN 20 (3/4")	62mm	52mm

Atenção: Proteja adequadamente a haste do registro. Faça a instalação do acabamento do registro após o revestimento final da parede.

Procure sempre limpar a tubulação onde será instalada o registro para eliminar as chances de vazamentos inadequados.

## MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA REGISTROS

### PROCEDIMENTOS INICIAIS


Para o melhor desempenho do sistema hidráulico, recomendamos seguir um projeto realizado por um profissional credenciado pelo CREA e seguir as normas ABNT.

Os registros Perflex podem ser utilizados para água fria e/ou quente.

Para os registros de embutir, utilize o gabarito de instalação que indica o máximo e o mínimo de embutimento e também protege a haste durante o acabamento da parede. Respeite os limites mostrados no manual de instalação.

### APLICAÇÃO

Os registros de pressão são indicados para interromper ou regular a vazão de água em instalações hidráulicas embutidas.



Caso aconteça os erros de instalação da figura (1) ou figura (2), utilize os postos autorizados de assistência técnica Perflex ou nos contate para adquirir complementos de acordo com a necessidade.

### MANUTENÇÃO E MANUSEIO

- A Perflex possui acabamentos para todas as bases de registros.

- O mecanismo dos registros são substituíveis sem a necessidade de quebrar a parede. No registro de pressão, basta tirar o miolo com o auxílio de um alicate, somente depois de fechar o registro geral do banheiro. Feito isso, recomenda-se levar a peça a loja devido a enorme variedade de marcas, modelos e tamanhos.



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais Perflex são fabricados com os mais avançados padrões de qualidade e são garantidos por 12 anos, a partir da data da aquisição do produto, comprovada através de nota fiscal de compra, devendo nela constar o código e/ou descrição do produto.

A responsabilidade do fabricante restringe-se somente ao produto.

A Perflex oferece a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços executados pela rede autorizada de assistência técnica durante o primeiro ano da garantia.

A Perflex se reserva o direito de alterar os seus produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

Uma vez constatado pela rede Autorizada de Assistência Técnica a inexistência de defeito de fabricação, será do consumidor o ônus dos serviços ou reposição das peças quando for o caso.

No prazo da garantia, fica a critério da Perflex promover o reparo ou substituição das peças defeituosas, conforme entender conveniente, gratuitamente.

O reparo ou substituição das peças defeituosas somente será realizado em nossa rede de Assistência Técnica Autorizada, pois, somente estes estão autorizados a reparar o produto no prazo da garantia.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Peças perdidas;
- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas, maus tratos, manuseio inadequado e instalação incorreta;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, líquidos corrosivos, solventes, abrasivos, inclusive saponáceo, palha de aço, esponja dupla face), instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica;
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Aplicações de peças não originais ou inadequadas;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas à mesma e que venham a causar mau funcionamento;
- Os produtos instalados em locais públicos e/ou de uso coletivo terão o período de garantia reduzido em 50%.
- Produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano;
- Este certificado tem validade restrita ao Território Nacional.

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Os Mecanismos MVSC terão garantia de 2 (dois) anos;

As duchas manuais plásticas terão garantia de 1 (um) ano.



### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – SAC

Preferencialmente pelo email:

[sac@perflex.com.br](mailto:sac@perflex.com.br)

ou fone (+55) 11 4674 - 7300

Visite nosso Site: [www.perflex.com.br](http://www.perflex.com.br)



Rua Masato Sakai, 559 | Jardim Triângulo  
Ferraz de Vasconcelos | SP | Brasil | 08538 300  
Tel: (+55) 11 4674 7300 | Fax: (+55) 11 4674 1399  
[www.perflex.com.br](http://www.perflex.com.br) | [sac@perflex.com.br](mailto:sac@perflex.com.br)